

# Reztore™ Topical Antistat

## Návod pro aplikaci

### Popis:

Obr. 1 Balení 1 litr s rozprašovačem



Reztore™ Topical Antistat je přípravek, který udržuje potenciál náboje vzniklého třením pod hodnotou 100 V podle IEC 61340-5-1. Trvanlivý tvrdý povlak, vykazuje ochranné působení trvá třikrát déle než u jiných produktů předních značek. Zajišťuje bezpečné uzemnění a je nejedovatý. Odstraňuje nečistoty - eliminuje možný zdroj ESD problémů. Lze jej použít na obnovu antistatického povrchu, ale i k přeměně z neantistatického na antistatický.

### Obecné doporučení

Reztore™ Topical Antistat lze použít na různé povrchy, zejména plochy používané v antistatickém prostředí. Možno použít na: gumové podložky, vinylové a polyethylenové stoly a rohože, laminované desky stolů, přepravky, epoxidové, lakované povrchy, plexiskla, skla, kovy, šanony, počítače obrazovky, počítačové


klávesnice, regály, vozíky, dopravníkové pásy atd.

### Aplikace:

#### Rovné povrchy:


Aplikace Reztore™ Topical Antistat na povrch lze provést jakýmkoliv rozprašovačem, nebo lze použít originální láhev s rozprašovačem. Poté lze z povrchu setřít zbylé množství čistým bezprašným hadříkem. Pro hrubé nebo porézní povrchy můžeme aplikovat dvě vrstvy potřebné k získání náležité ochrany.

Obr. 2 Způsob aplikace Reztore™ Topical Antistat na podložku



### Ostatní povrchy – klávesnice:

Obr. 2 Čištění klávesnice s pomocí Reztore™ Topical Antistat



Navlhčený bezprašný hadřík, popřípadě vatová tyčinka s Reztore™ Topical Antistat. Vatová tyčinky vhodná pro čištění mezi klávesami, na ostatní části použijeme hadřík. Po zaschnutí vytvoří Reztore™ Topical Antistat na povrchu tenkou disipativní vrstvu. Tato dočasná ESD vrstva vytvoří z izolantů antistatický povrch, který splňuje normu IEC 61340-5-1.